

Thermostaat met drukcontactinterface 4-voudig voor KNX

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2100 01	1	353,15	06	4010337048022
zuiver wit glanzend	2100 03	1	353,15	06	4010337048039
zuiver wit mat	2100 27	1	353,15	06	4010337048060
antraciet	2100 28	1	355,79	06	4010337048077
kleur aluminium	2100 26	1	360,07	06	4010337048053
zwart mat	2100 005	1	360,07	06	4010337037255
grijs mat	2100 015	1	360,07	06	4010337083016
edelstaal	2100 600	1	367,60	06	4010337021520

Kenmerken

- Met de instelwiel wordt de temperatuurinstelwaarde verschoven.
- Een aanwezigheidstoets is bedoeld om te schakelen tussen de comfortstand en stand-bymodus.
- De huidige toestanden worden op de thermostaat met leds weergegeven.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 23 mm
