

IP-router voor KNX

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
DIN-rail	2167 00	1	430,00	26	4010337084440

Kenmerken

- Verbinding van KNX lijnen via gegevensnetwerken gebruikmakend van het internetprotocol (IP).
- Aankoppeling aan een KNX systeem samen met de Gira HomeServer of Gira FacilityServer.
- Filteren en doorgeven van telegrammen.
- Gebruik als lijn- of zonekoppelaar.
- Gebruik als KNX tijdgever.
- Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
- KNX Data Secure en KNX IP Secure voor veilige en tegen manipulatie beveiligde communicatie in de KNX.
- Tot vier tunneling-verbindingen tegelijkertijd mogelijk.
- Betrouwbare communicatie voor automatische correctie van verloren telegrammen in het WLAN (Reliable Communication).

Technische gegevens

KNX medium:	KNXnet/IP en TP1-256
Nominale spanning:	DC 24 tot 30 V
IP-communicatie:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
microSD-kaart:	tot 32 GB
Aansluitingen	
- IP:	Bus RJ45
- KNX:	Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.
 - Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistent (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
-

Levering

- microSD-kaart niet bijgeleverd.
-

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2
