

## IP-interface voor KNX

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| DIN-rail     | 2168 00  | 1  | 260,00             | 26 | 4010337084457 |

## Kenmerken

- Voor koppeling van een pc aan de KNX bus om KNX componenten te adresseren, programmeren en diagnosticeren.

## Technische gegevens

|                           |  |
|---------------------------|--|
| KNX medium:               | KNXnet/IP en TP1-256   |
| Nominale spanning:        | DC 24 tot 30 V   |
| IP-communicatie:          | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)                                      |
| Ondersteunde protocollen: | ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management) |
| Aansluitingen             |  |
| - IP:                     | 2 x bus RJ45   |
| - KNX:                    | Aansluit- en aftakkleem  |
| Omgevingstemperatuur:     | 0 °C tot +45 °C  |

## Aanwijzingen

- Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.

## Afmetingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modulebreedten (TE): | 2 |
|----------------------|---|