

**Basiselement USB-voeding 2-voudig  
Type A / Type A**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zwart	2359 00	1/5	72,69	02	4010337084655

**Kenmerken**

- Opladmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A.
- Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

**Technische gegevens**

Laadstroom:	max. 3 A
Nominale spanning	
- primair:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
- secundair:	5 V (± 5%)
Stand-by:	≤ 0,15W
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	+10 °C tot +40 °C
Rendement:	≥ 75%
Conform de norm:	DIN EN 60950-1/A2

**Levering**

- USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen.