

## Bewegingsmelder Cube 240

| Specificatie        | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| zuiver wit glanzend | 2444 02  | 1  | 166,02             | 08 | 4010337056423 |
| antraciet           | 2444 10  | 1  | 171,87             | 08 | 4010337056409 |

### Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
- Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.
- Bewaking van de vloer en het achterliggende gebied.

### Technische gegevens

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Nominale spanning:                   | AC 230 V~, 50/60 Hz        |
| Aansluitvermogen                     |                            |
| - HV-ledlampen:                      | typ. 200 W                 |
| - Gloeilampen:                       | 2000 W                     |
| - TL-lampen, niet-gecompenseerd:     | 1000 VA (cos $\phi$ = 0,5) |
| - TL-lampen, parallel gecompenseerd: | 500 W (45,6 $\mu$ F)       |
| - TL-lampen, seriegecompenseerd:     | 900 W                      |
| Capacitieve belasting:               | 176 $\mu$ F                |
| Lichtsterkte                         |                            |
| - Lichtsterkte:                      | 2 tot 1000 lux             |
| Instelregelaar                       |                            |
| - Nalooptijd:                        | 5 s tot 15 min             |

**Aansluitingdoorsnede**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - Massieve draad:                 | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - fijndradig zonder adereindhuls: | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - fijndradig met adereindhuls:    | max. 1,5 mm <sup>2</sup> |

Beschermingsgraad: IP54

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Waarnemingshoek: 240°

**Montagehoogte 2,50 m**

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - Detectiebereik naar voren, max.: | ca. 16 m |
| - Bereik naar beide zijden, max.:  | ca. 16 m |

---

**Aanwijzingen**

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
- Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

---

**Levering**

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

---

**Afmetingen in mm**

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| zonder lens: | 87 | 87 | 85 |
|--------------|----|----|----|