

System 3000 led-draaidimmer-basiselement Basic RC

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2457 00	1		02	4010337131458

Kenmerken

- Apparaat werkt volgens het faseafsnijprincipe.
- Inschakelen door middel van een lichtbesparende softstart.
- Druk-/wisselschakelaar voor integratie in wissel- en kruisschakelingen.
- Instelbare minimale helderheid.
- Instelbare maximale helderheid.
- Elektronische beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Geen neutrale geleider nodig.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	geen
Aansluitvermogen bij 35 °C	
- HV-ledlampen (faseafsnijding):	typ. 3 tot 200 W
- Gloeilampen:	3 tot 200 W
- HV-halogenen:	3 tot 200 W
- elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding):	typ. 3 tot 200 W
Kabellengte	
- Belasting:	max. 100 m
Inbouwdiepte:	24 mm
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +35 °C