

**Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Schakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2830 01	10	24,83	29	4010337830016
zuiver wit glanzend	2830 03	10	24,83	29	4010337830030
antraciet	2830 28	10	27,34	29	4010337830283
kleur aluminium	2830 26	10	31,09	29	4010337830269
zwart mat	2830 005	10	31,09	29	4010337038580
grijs mat	2830 015	10	31,09	29	4010337087113
edelstaal (gelakt)	2830 600	10	34,58	29	4010337022022

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	25 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen:	100 W ledbelasting (IEC 60669)