© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip
Schakelaar 2-polig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2836 01	10	37,56	29	4010337078944
zuiver wit glanzend	2836 03	10	37,56	29	4010337078951
antraciet	2836 28	10	38,26	29	4010337078975
kleur aluminium	2836 26	1	41,30	29	4010337078968
zwart mat	2836 005	10	41,30	29	4010337038566
grijs mat	2836 015	10	41,30	29	4010337087144
edelstaal	2836 600	10	47,99	29	4010337021933

Kenmerken

- Met schroefklemmen.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	24 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2 x 4 mm² of 1 x 6 mm²

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- BS EN 60669-1.