

**MiVa-Set 834  
System 55**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	2914 03	1	318,54	34	4010337067900

**Kenmerken**

- Oproepmodule met rode led-sigitaalverlichting, geïntegreerd potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
- Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en plafondmontage.
- Uitschakeldrukcontact met groene knop.
- Netvoeding inbouw 250 mA.
- Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.

**Technische gegevens****Netvoeding**

- Ingangsspanning: AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
- Ingangsstroom: 180 mA
- Uitgangsspanning: DC 24 V
- Uitgangsstroom: 250 mA

Omgevingstemperatuur: + 5 °C tot + 40 °C

Lengte trekkoord: 2,5 m

Montage: Inbouwdozen

**Aanwijzingen**

- Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
- Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden bijgekocht.