

## UPS voor MiVa-Set

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	2918 03	1/5	256,70	34	4010337011767

## Kenmerken

- Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-Set 834.
- Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu.
- Wanneer de netingangsspanning weer stijgt of terugkomt wordt de accu gescheiden van de belasting en in normaal bedrijf weer opgeladen.
- Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden UPS actief en Accu defect worden gesignaleerd.

## Technische gegevens

Ingangsspanning:	DC 24 V
Uitgangsspanning bij accuvoeding:	22,8 V ± 10 %
Nominale belasting bij accuvoeding:	130 mA voor 1 u
Maximale belasting - bij accuvoeding:	300 mA voor 15 min
Batterij/accu - Type:	UR18500F
- UN-nummer:	3480
Maximale belasting - bij netvoeding:	250 mA
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073

## Aanwijzingen

- Voor installatie conform DIN VDE 0834.
- DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrensd levensduur (accu).
- Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu s).

## Levering

- Een blinde afdekplaat is bij levering inbegrepen.
  - Accu is bij levering inbegrepen.
-