

Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig voor weergave hotelkamerstatus

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	3104 01	1	49,39	01	4010337042495
zuiver wit glanzend	3104 03	1	49,39	01	4010337042501
zuiver wit mat	3104 27	1	49,39	01	4010337042525
antraciet	3104 28	1	50,00	11	4010337042532
kleur aluminium	3104 26	1	54,08	11	4010337042518
zwart mat	3104 005	1	54,08	11	4010337069812

Kenmerken

- Schakelaar voor weergave hotelkamerstatus "Do not disturb" en "Make up room".
- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.

- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W
