

**Wipschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat en adapter K/P25
Serieschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit	3105 10	10	27,00	13	4010337112259
zuiver wit	3105 11	10	27,00	13	4010337112297

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.