

Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ wisselchakelaar 2-voudig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
met bevestigingsklauwen	3108 00	10	35,13	01	4010337038979
zonder bevestigingsklauwen	3818 00	10	35,13	01	4010337038757

Kenmerken

- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W