

**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat, adapter K/P25 en oranje led-verlichtingselement 230 V~
Universele uit-wisselschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	3116 11	10	40,10	13	4010337112464

Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.