

**Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)  
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
grijs	3152 31	1	56,31	14	4010337124085

**Kenmerken**

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP66

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

**Levering**

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
- Tekstlabels met symbolen Licht, Belknop en Deur worden meegeleverd.