

**Wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~
met pijlsymbolen, montageplaat
en adapter K/P25**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| crème wit | 3158 10 | 1 | 44,84 | 13 | 4010337112570 |
| zuiver wit | 3158 11 | 10 | 44,84 | 13 | 4010337112587 |

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²