

**Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~  
met pijlsymbolen, montageplaat  
en adapter K/P25**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit	3159 10	1	44,84	13	4010337112600
zuiver wit	3159 11	1	44,84	13	4010337112617

#### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

#### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W