

**Wipcontroleschakelaar 16 AX 250 V~  
met tekstkaderen en  
oranje led-verlichtingselement 230 V~**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
grijs	3186 30	1	57,68	14	4010337125945

#### Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

#### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

## Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.
  - Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
  - Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
-