

**Afdekking met tekstkader
en glasplaat passend bij
spatwaterdichte wipchakelaars,**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
rood RAL 3000	3206 30	1	34,77	14	4010337123811

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Levering

- Tekstlabels "Rauchabzug" en "Hausalarm" en "Rookafvoer" en "Alarm" zijn bijgevoegd.