

**Wip met symbool  
Belknop**

| Specificatie        | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| crème wit glanzend  | 3286 01  | 1  | 7,25               | 01 | 4010337039723 |
| zuiver wit glanzend | 3286 03  | 10 | 7,25               | 01 | 4010337039730 |
| zuiver wit mat      | 3286 27  | 10 | 7,25               | 01 | 4010337039754 |
| antraciet           | 3286 28  | 10 | 7,89               | 11 | 4010337039761 |
| kleur aluminium     | 3286 26  | 1  | 11,92              | 11 | 4010337039747 |
| zwart mat           | 3286 005 | 5  | 11,92              | 11 | 4010337067870 |
| grijs mat           | 3286 015 | 1  | 11,92              | 11 | 4010337110477 |
| edelstaal           | 3286 600 | 1  | 21,05              | 11 | 4010337045151 |

## Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  - Spanningscontrole van voren mogelijk.
  - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  - Breukvaste sokkel van thermoplast.
  - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-