

Wip met controlevenster

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|-----------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| zuiver wit | 3290 66 | 1 | 15,97 | 13 | 4010337041726 |
| antraciet | 3290 67 | 1 | 20,63 | 13 | 4010337041733 |
| kleur aluminium | 3290 65 | 1 | 20,63 | 13 | 4010337041719 |

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht inbouw IP44

Aanwijzingen

- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.