

**Wip 2-voudig met pijlsymbool**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	3294 01	10	13,48	01	4010337041191
zuiver wit glanzend	3294 03	10/100	13,48	01	4010337041429
zuiver wit mat	3294 27	10	13,48	01	4010337041443
antraciet	3294 28	10	14,20	11	4010337041450
kleur aluminium	3294 26	10	18,28	11	4010337041436
zwart mat	3294 005	10	18,85	11	4010337065746
grijs mat	3294 015	10	18,85	11	4010337110507
edelstaal	3294 600	10	27,32	11	4010337045380

## Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  - Spanningscontrole van voren mogelijk.
  - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  - Breukvaste sokkel van thermoplast.
  - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-