

Wip 2-voudig met pijlsymbolen

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	3297 01	1	13,48	01	4010337065821
zuiver wit glanzend	3297 03	10	13,48	01	4010337065838
zuiver wit mat	3297 27	10	13,48	01	4010337065869
antraciet	3297 28	10	14,20	11	4010337065890
kleur aluminium	3297 26	1	18,28	11	4010337065852
zwart mat	3297 005	10	18,28	11	4010337065814
grijs mat	3297 015	1	18,28	11	4010337110538

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-