

## Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
met bevestigingsklauwen	3546 00	1	24,15	01	4010337064886
zonder bevestigingsklauwen	3586 00	1/5	25,81	01	4010337064909

### Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

## Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

---