

Wip 2-voudig met controlevenster

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	3631 01	1	13,46	01	4010337041108
zuiver wit glanzend	3631 03	10	13,46	01	4010337041115
zuiver wit mat	3631 27	1	13,46	01	4010337041153
antraciet	3631 28	1	14,11	11	4010337041160
kleur aluminium	3631 26	1	18,26	11	4010337041146
zwart mat	3631 005	1	18,26	11	4010337065722
grijs mat	3631 015	1	18,26	11	4010337110552

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-