

Wip met controlevenster en tekstkader

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	3670 01	1	11,92	01	4010337041740
zuiver wit glanzend	3670 03	1	11,92	01	4010337041757
zuiver wit mat	3670 27	1	11,92	01	4010337041771
antraciet	3670 28	1	12,68	11	4010337041788
kleur aluminium	3670 26	1	16,73	11	4010337041764
zwart mat	3670 005	1	16,73	11	4010337067078
grijs mat	3670 015	1	16,73	11	4010337110569

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-

Levering

- Tekstlabels met symbolen Licht , Belknop en Deur worden meegeleverd.
-