

## Wip met symbool en tekstkader Belknop

| Specificatie    | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| zuiver wit      | 3673 66  | 1  | 20,74              | 13 | 4010337040231 |
| antraciet       | 3673 67  | 1  | 25,38              | 13 | 4010337040248 |
| kleur aluminium | 3673 65  | 1  | 25,38              | 13 | 4010337040224 |

### Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht inbouw IP44

### Aanwijzingen

- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.

### Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

## Afmetingen in mm

Hoogte van het tekstkader:

H 12

---