

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
System 55**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4188 01	10/100	8,90	21	4010337092872
zuiver wit glanzend	4188 03	10/100	8,90	21	4010337092896
zuiver wit mat	4188 27	10/100	8,90	21	4010337092940
antraciet	4188 28	10/100	11,02	11	4010337092957
kleur aluminium	4188 26	10/100	16,80	11	4010337092933
zwart mat	4188 005	10/100	16,80	11	4010337092865
grijs mat	4188 015	1/5	16,80	11	4010337092889
edelstaal	4188 600	1/5	27,21	11	4010337092964

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-