

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met groene afdekking en opdruk 'SV' (veiligheidsspanning)**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
groen glanzend	4188 707	1/5	23,41	01	4010337117056

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal	
- massief en soepel:	
Aansluitingdoorsnede	
- voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.