

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met groene controlelamp en tekstkader met oranje afdekking en opdruk 'ZSV' (aanvullende veiligheidsspanning)**

| Specificatie    | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| oranje glanzend | 4452 109 | 1/5 | 54,34              | 01 | 4010337093534 |

#### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

#### Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

## Levering

- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.

---