

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)  
met groene afdekking en opdruk 'SV' (veiligheidsspanning)**

| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| groen glanzend | 4453 107 | 1  | 23,85              | 01 | 4010337123729 |

**Kenmerken**

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

**Technische gegevens**

|   |   |
|---|---|
| Inbouwdiepte:   | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:   | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van:           | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C                             |

**Aanwijzingen**

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.