

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (IP20)
TX_44**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	4462 66	1/5	25,14	13	4010337093497
antraciet	4462 67	1/5	31,03	13	4010337093503
kleur aluminium	4462 65	1/5	31,03	13	4010337093480

Kenmerken

- Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen

- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
- Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.
