

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ zonder bevestigingsklauwen
System 55**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4466 01	10	8,62	21	4010337095088
zuiver wit glanzend	4466 03	10	8,62	21	4010337095101
zuiver wit mat	4466 27	10/100	8,62	21	4010337095125
antraciet	4466 28	10/100	11,02	11	4010337095132
kleur aluminium	4466 26	10	16,80	11	4010337095118
zwart mat	4466 005	10/100	16,80	11	4010337095071
grijs mat	4466 015	1/5	16,80	11	4010337095095
edelstaal	4466 600	10	27,21	11	4010337095149

Kenmerken

- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-