

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)  
zonder bevestigingsklauwen**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4755 01	10	12,92	01	4010337093879
zuiver wit glanzend	4755 03	10	12,78	01	4010337093893
zuiver wit mat	4755 27	10/100	12,92	01	4010337093916
antraciet	4755 28	10	14,68	11	4010337093923
kleur aluminium	4755 26	1/5	20,38	11	4010337093909
zwart mat	4755 005	10	20,38	11	4010337093862
grijs mat	4755 015	1/5	20,38	11	4010337093886

**Kenmerken**

- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.

- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  - Breukvaste sokkel van thermoplast.
- 

## Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-