

## Voeding DC 12 V 2 A

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
DIN-rail	5319 00	1	76,86	42	4010337774037

## Kenmerken

- Voeding DC 12 V voor de eNet server, eNet draadloze ontvangstmodule en externe camera.

## Technische gegevens

Nominale spanning	
- primair:	AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz
- secundair:	DC 12 tot 14 V
Nominale stroom	
- secundair:	2 A
Afleidstroom:	max. 250 $\mu$ A
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +50 °C

## Afmetingen

Modulebreedten (TE):	2
----------------------	---