

System 3000 aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	5377 02	1	176,68	02	4010337052227

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Bediening met neveneenheid-basiselement 2-draads, 3-draads of mechanisch drukcontact.
- Opsteekstrook voor het beperken van het detectiebereik.
- Plafondmontage op System 3000 inbouwbasiselement.

Met System 3000 schakelbasiselement

- Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Constant-lichtniveauregeling.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement en de Gira System 3000 app.
- Basislichtfunctie.
- Nachtllichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

- Instellen van het apparaat als aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder.
- Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
- Instellen van de gevoeligheid van de drie PIR-sensoren.
- Instellen van de nalooptijd.
- Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Dagstand.
- Looptest.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Tijdschakelfunctie.
- Alarmfunctie.

Technische gegevens

Waarnemingshoek:	360°
Montagehoogte	
- minimaal:	2,20 m
- maximaal v. bewegingsmelder:	6,00 m
- maximaal v. aanwezigheidsmelder:	3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 2,20 m	
- Aanwezigheidsmelder:	Ø max. 3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 3 m	
- Bewegingsmelder:	Ø max. 20 m
- Aanwezigheidsmelder:	Ø max. 8 m
Gevoeligheid:	0, 25, 50, 75, 100 %
Lichtsterktegrenswaarde	
- Bewegingsmelder:	ca. 5 tot 500 lx (en dagstand)
- Aanwezigheidsmelder:	ca. 5 tot 1000 lx (en dagstand)
Kort bedrijf	
- Impulsduur:	ca. 0,5 s
- Impulspauze:	ca. 3 s
Zendbereik:	typ. 10 m
Zendvermogen:	max. 2,5 mW, klasse 2
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Afmetingen in mm

Ø 103 H 66
