

eNet draadloze besturingseenheid DALI 1-voudig Mini

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5422 00	1/5	153,53	42	4010337774198

Kenmerken

- Met de eNet draadloze besturingseenheid DALI kunnen DALI lampen worden geschakeld en gedimd.
- Gemeenschappelijk bediening van alle aangesloten DALI voorschakelapparaten, broadcast.
- DALI voeding voor max. twaalf deelnemers.
- Parallel schakelen van maximaal zes draadloze besturingseenheden DALI Mini om max. 72 deelnemers te voeden.
- Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
- Scènebedrijf.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.

Met eNet server instelbaar:

- Maximale lichtsterkte.
- Dimsnelheid.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 2 W
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Nominale spanning DALI:	DC 16 V
Uitgangsstroom:	max. 24 mA
Aansluitingsdoorsnede:	max. 4 mm ²

Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Afmetingen in mm

Ø 53 H 28
