

## eNet draadloze universele zender 2-voudig Mini

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5453 00	1/5	82,34	42	4010337774310

### Kenmerken

- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de eNet draadloze ontvangers.
- Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en jaloeziecommando's worden doorgestuurd naar de geschikte eNet draadloze ontvangers.
- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
- Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang.
- Aansluiting van een externe status-led.
- Weergave overdrachtsstatus.
- Bedrijfsmodi: 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie, 1-voudige automatische functie, 2-voudig/dimmen/drukken, 2-voudige automatische functie.

Met eNet server instelbaar:

- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
- 2-voudige jaloezie.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Verbindingen maken vrijgegeven of geblokkeerd.
- Status voor gedwongen besturing.
- Scènes Alles aan en Alles uit, drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
- Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.
- Lokalisering van het apparaat.

### Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Nominale spanning:	AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	0,5 W
Ingangen	
- Kabellengte:	max. 100 m

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.  
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.

- Ingangsstroom:	2 mA
- Signaalduur:	min. 200 ms
Uitgang status-led	
- Nominale spanning:	AC 110 V tot 230 V
- Uitgangsstroom:	40 mA

---

## Afmetingen in mm

Ø 53      H 23

---