

Innfelt tom gulvkapsling med klapplokk

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
trykkstøpt aluminium	0118 00 1404438	1	17	4010337041252
rustfritt stål-finish matt	0118 20 1404439	1	17	4010337118206

Egenskaper

- Tom gulvkapsling for montering av innfelte apparater med festing til bærerering innen installasjons- og kommunikasjonsteknikk (f.eks. stikkontakter, stikkontakter med heldekkende plater, TAE-koblingsbokser osv.).
- For komplette enheter kan husene tilkobles til alle sider med forbindelsesklemmer på baksiden.

Tekniske data

Beskyttelsesgrad:	IP41
Mål	
- Trykkstøpt aluminium:	B 112 x H 112 x D 61,5 mm
- rustfritt stål-finish matt:	B 112 x H 112 x D 63,9 mm

Merknader

- Ved gulvmontering må avløp av eventuelt vann sikres via pregingen i underdelen.

Mål i mm

Trykkstøpt aluminium:	B 112	H 112	T 61,5
rustfritt stål-finish matt:	B 112	H 112	T 63,9