

Innsats nøkkelbryter 10 A 250 V~for alle DIN-profilhalvsylindere

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Trykknapp 1-polet(også gruppetrykknapp)	0163 00 1420277	1/5	02	4010337163008

Tekniske data

Monteringsdybde: 40 mm

Merknader

- Ikke egnet for montering i påvegghus.
- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
- Kun for skruefeste.

Leveringsomfang

- Låsesylindere er ikke inkludert.