

**Dekkramme Gira E1  
renhvit glans**

| Spesifikasjon             | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|---------------------------|-----------------|-----|----|---------------|
| Enkel                     | 0211 150        | 10  | 01 | 4010337126119 |
| Dobbel                    | 0212 150        | 10  | 01 | 4010337126126 |
| dobbel, uten mellomstykke | 1002 150        | 10  | 01 | 4010337126133 |
| 3-dobbel                  | 0213 150        | 1/5 | 01 | 4010337126140 |
| 4-dobbel                  | 0214 150        | 1/5 | 01 | 4010337126157 |
| 5-dobbel                  | 0215 150        | 1/5 | 01 | 4010337126164 |

**Egenskaper**

- Bruddsikker.

**Merknader**

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.