

## Innsats elektronisk potensiometer for styreinngang 1 – 10 V Koblingsfunksjon

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0309 00 1472268	1/5	02	4010337309000

### Egenskaper

- Elektronisk potensiometer med koblingsfunksjon for elektronisk ballast eller Tronic-trafoer med 1 – 10 V-styreinnngang.
- Den elektroniske ballasten slås av og på ved at betjeningsknappen trykkes.
- Når den dreies, stilles lysstyrken inn.
- Grunnleggende lysstyrke justerbar.
- Kortslutningsbeskyttelse av bryterkontakten gjennom integrert fusesikring.

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V grensesnitt	
- Styrespenning:	0,7 til 12 V
- Styrestrøm:	maks. 50 mA
Koblingsstrøm	
- ohmsk:	6 A
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +25 °C

### Leveringsomfang

- Sikring følger med ved levering.