

## Innsats tidsbryter 2-polet 16 A 250 V~

| Spesifikasjon         | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|-----------------------|-----------------|-----|----|---------------|
| 15 minutter           | 0320 00         | 1/5 | 02 | 4010337320005 |
| 120 minutter          | 0321 00         | 1/5 | 02 | 4010337321002 |
| <b>Tekniske data</b>  |                 |     |    |               |
| Monteringsdybde:      | 33 mm           |     |    |               |
| <b>Merknader</b>      |                 |     |    |               |
| - Kun for skruefeste. |                 |     |    |               |