

**Dekkramme Gira E2 med tekstfelt
svart matt**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Enkel	1091 09	10	11	4010337036746
Dobbel vannrett	1092 09	10	11	4010337036814
Dobbel lodrett	1102 09	10	11	4010337036807
3-dobbel vannrett	1093 09	1/5	11	4010337036852
3-dobbel vertikal	1103 09	1/5	11	4010337036845
4-dobbel vannrett	1094 09	1/5	11	4010337036890
4-dobbel loddrett	1114 09	1	11	4010337036883
5-dobbel vannrett	1095 09	1/5	11	4010337036920
5-dobbel loddrett	1115 09	1	11	4010337036913

Egenskaper

- Bruddsikker.
- Sprøytetåketett.
- Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
- Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-