

**Dekkramme Gira E2 med tekstfelt
renhvit silkematt**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Enkel	1091 22	10	01	4010337084037
Dobbel vannrett	1092 22	10	01	4010337084082
Dobbel lodrett	1102 22	10	01	4010337089131
3-dobbel vannrett	1093 22	1/5	01	4010337084167
3-dobbel vertikal	1103 22	1/5	01	4010337084204
4-dobbel vannrett	1094 22	1/5	01	4010337084242
4-dobbel loddrett	1114 22	1	01	4010337084280
5-dobbel vannrett	1095 22	1/5	01	4010337084365
5-dobbel loddrett	1115 22	1/5	01	4010337084327

Egenskaper

- Bruddsikker.
- Sprøytetåketett.
- Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
- Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-