

**Dekkramme Gira E2 med tekstfelt
antrasitt**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Enkel	1091 23	10	11	4010337084044
Dobbel vannrett	1092 23	10	11	4010337084099
Dobbel lodrett	1102 23	10	11	4010337089148
3-dobbel vannrett	1093 23	1/5	11	4010337084174
3-dobbel vertikal	1103 23	1/5	11	4010337084211
4-dobbel vannrett	1094 23	1	11	4010337084259
4-dobbel loddrett	1114 23	1/5	11	4010337084297
5-dobbel vannrett	1095 23	1	11	4010337084372
5-dobbel loddrett	1115 23	1	11	4010337084334

Egenskaper

- Bruddsikker.
 - Sprøytetåketett.
 - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
 - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
-

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-