

**Dekkramme Gira E2 med tekstfelt
aluminiumsfarget**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Enkel	1091 25	10	11	4010337084051
Dobbel vannrett	1092 25	10	11	4010337084112
Dobbel lodrett	1102 25	10	11	4010337084143
3-dobbel vannrett	1093 25	1/5	11	4010337084181
3-dobbel vertikal	1103 25	1/5	11	4010337084228
4-dobbel vannrett	1094 25	1/5	11	4010337084266
4-dobbel loddrett	1114 25	1/5	11	4010337084303
5-dobbel vannrett	1095 25	1	11	4010337084389
5-dobbel loddrett	1115 25	1/5	11	4010337084341

Egenskaper

- Bruddsikker.
- Sprøytetåketett.
- Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
- Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-