

**Dekkramme Gira E2 med tekstfelt  
renhvit glans**

| Spesifikasjon     | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|-------------------|-----------------|-----|----|---------------|
| Enkel             | 1091 29         | 10  | 01 | 4010337084068 |
| Dobbel vannrett   | 1092 29         | 10  | 01 | 4010337084129 |
| Dobbel lodrett    | 1102 29         | 10  | 01 | 4010337084150 |
| 3-dobbel vannrett | 1093 29         | 1/5 | 01 | 4010337084198 |
| 3-dobbel vertikal | 1103 29         | 1/5 | 01 | 4010337084235 |
| 4-dobbel vannrett | 1094 29         | 1/5 | 01 | 4010337084273 |
| 4-dobbel loddrett | 1114 29         | 1   | 01 | 4010337084310 |
| 5-dobbel vannrett | 1095 29         | 1/5 | 01 | 4010337084396 |
| 5-dobbel loddrett | 1115 29         | 1/5 | 01 | 4010337084358 |

## Egenskaper

- Bruddsikker.
- Sprøytetåketett.
- Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
- Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.

---

## Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-