

**Dekkramme Gira E2 med tekstfelt
grå matt**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Enkel	1091 37	10	11	4010337082590
Dobbel vannrett	1092 37	10	11	4010337082651
Dobbel lodrett	1102 37	10	11	4010337082699
3-dobbel vannrett	1093 37	1	11	4010337082668
3-dobbel vertikal	1103 37	1	11	4010337082729
4-dobbel vannrett	1094 37	1	11	4010337082675
4-dobbel loddrett	1114 37	1	11	4010337082873
5-dobbel vannrett	1095 37	1	11	4010337082682
5-dobbel loddrett	1115 37	1	11	4010337082880

Egenskaper

- Bruddsikker.
 - Sprøytetåketett.
 - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
 - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
-

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggbus av flat konstruksjon, påveggbus.
-