

LED-orienteringslys 230 V~ RGB

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
RGB	1169 00 1401647	1	02	4010337042341

Egenskaper

- LED-orienteringslys til privat bruk og næringsbruk.
- Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom.
- RGB-LED-er benyttes som lyskilde.
- Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn via en styreinngang, el. det kan startes en kontinuerlig fargegjennomgang over hele fargespekteret (ca. 5 min).
- Dermed kan ønsket fargetone enkelt stilles inn ved at man stopper på tilsvarende sted.
- Lysstyrken kan stilles inn individuelt.
- En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet.
- Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Inngangseffekt:	1,8 W/2,0 VA
Lysstyrke (hvitt):	1,2 cd
Monteringsdybde:	30 mm
Tilkoblingstverrsnitt - maksimum:	1,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	0 til 40 °C

Merknader

- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveringsomfang

- En lamell i rustfritt stål for lysspredning (mindre blending) følger med LED-orienteringslyset.
